

Garant**Odkladacia polica z ocelového plechu hĺbka 200 mm, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928130 1500
GTIN	4062406113209
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. **Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.**

Uzamknutie je možné **vodorovne 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pre:

Montáž **zavesením** do nosných stĺpikov, montážneho vozíka č. 918590 (sk. 1000) a deliacej priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Ak je 1 polica zavesená na prednej a zadnej strane nosných stĺpikov, úložná plocha sa zdvojnásobí. Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

Technický opis

Úžitková hĺbka	200 mm
vhodné pre typ	1500
Úžitková šírka	1380 mm
Rozsah prestavenia hĺbky	40 mm
Šírka	1420 mm
Vstavaná výška	80 mm
Uhol sklonu	110 Stupeň

Uhol sklonu	90 Stupeň
Polica Prevedenie	Štandardná
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkladacia polica