

Garant**Odkladacia polica z ocelového plechu hĺbka 300 mm, vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928131 2000
GTIN	4062406113247
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. **Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.**

Uzamknutie je možné **vodorovne 90°** a **šikmo 110°**.

Vhodné pre:

Montáž **zavesením** do nosných stĺpikov, montážneho vozíka č. 918590 (sk. 1000) a deliacej priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

Technický opis

Úžitková hĺbka	300 mm
Úžitková šírka	1880 mm
Vstavaná výška	80 mm
Rozsah prestavenia hĺbky	110 mm
Šírka	1920 mm
vhodné pre typ	2000
Uhol sklonu	110 Stupeň
Uhol sklonu	90 Stupeň

Polica Prevedenie	Štandardná
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkladacia polica