

Garant**Odkladacia polica s osvetlením, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 928140 1500 |
| GTIN | 4062406113339 |
| Trieda položky | 91P |

Popis**Prevedenie:**

Odkladacia polica popísaná ako v č. 928131. S integrovaným výkyvným LED osvetlením (vyhotovenie ako č. 928600 so zapínačom/vypínačom) pod odkladacou policou.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášково nanášaná**, teleso baterky v striebornej farbe.

Upozornenie:

Svietidlo pod policou obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládací mechanizmus (sieťová časť a kábel) je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Svetelný tok | 2520 lm |
| Šírka | 1420 mm |
| Teplota farby | 4000 K |
| Úžitková hĺbka | 300 mm |
| Úžitková šírka | 1380 mm |
| Príkon | 27 W |
| LED technológia | áno |
| vhodné pre typ | 1500 |
| Vstavaná výška | 80 mm |
| Spínač zapnutia/vypnutia | áno |
| Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST |

| | |
|--|--|
| Menovité napätie | 250 V |
| Polica Prevedenie | s osvetlením |
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 25 kg |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Odkladacia polica |