

Garant**Odkladacia polica s ocelovými oblúčkmi, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928145 1000
GTIN	4062406113353
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu z pozinkovanými ocelovými strmeňmi. Montáž zavesením.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010, 928020, 928075, 928076, vozík na materiál č. 918590, deliaca stena.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**. Oblúk galvanicky pozinkovaný.

Technický opis

Šírka	920 mm
Ø oblúka	8 mm
Výška oblúka	330 mm
Vstavaná výška	80 mm
Úžitková hĺbka	300 mm
vhodné pre typ	1000
Úžitková šírka	880 mm
Počet ocelových strmeňov	4
Polica Prevedenie	s ocelovým strmenom
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkladacia polica