

Garant**Otočné rameno, Počet kĺbov: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928170 1
GTIN	4062406113384
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Výkyvné rameno z ocelevej rúry s **1** alebo **2 kĺbmi** na upevnenie (skrutkový spoj) na **nosné stĺpiky**. Na uchytenie držiaka TFT/klávesnice č. 928172 veľ. 1, dierovanej steny č. 928175 veľ. 1 a TFT držiak č. 928178 veľ. 1.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Vykladanie otočného ramena	310 mm
Počet kĺbov	1
Nosnosť	25 kg
Séria	Pracovná stanica
Hmotnosť	2,5 kg
Vstavaná výška	120 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu

Otočné rameno

Príslušenstvo

Držiak TFT/klávesnice Typ 1

928172 1

Dierovaná stena pre otočné rameno Typ 1

928175 1

Držiak TFT Typ 1

928178 1