

Garant**Otočné rameno, Počet klbov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928170 2
GTIN	4062406113391
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Výkyvné rameno z ocelevej rúry s **1** alebo **2 klbmi** na upevnenie (skrutkový spoj) na **nosné stĺpiky**. Na uchytenie držiaka TFT/klávesnice č. 928172 veľ. 1, dierovanej steny č. 928175 veľ. 1 a TFT držiak č. 928178 veľ. 1.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Počet klbov	2
Vykladanie otočného ramena	560 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Nosnosť	25 kg
Séria	Pracovná stanica
Vstavaná výška	120 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Otočné rameno

Príslušenstvo

Držiak TFT Typ 1	928178 1
Dierovaná stena pre otočné rameno Typ 1	928175 1
Držiak TFT/klávesnice Typ 1	928172 1