

**Garant****Skladacia základná polica, Hĺbka 400 mm, Výška: 2400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990201 2400
GTIN	4062406113605
Trieda položky	911

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

**Povrchová úprava farby:**

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

**Upozornenie:**

- **Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať.**
- **Jednotlivé diely a príslušenstvo pre bezskrútkové policové jednotky nájdete aj v našom eShope pod č. 990271 – 990370.**
- **Na zabezpečenie stability policových jednotiek je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5 : 1 potrebné opatrenie na zaistenie proti náklonu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

**Technický opis**

Počet políc	5
Hĺbka regálu	400 mm
Polica Druh upevnenia	Traverza
Montáž regálu	Základný regál
Polica Hĺbka	400 mm
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Montážny rozmer Základný regál Šírka	1000 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
Počet profilových rámov	2
Polica Šírka	946 mm
Výška regálu	2400 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Druh produktu	Regál s policami

## Príslušenstvo

Polica, pozinkovaná, s párom traverz vhodné pre hĺbku regálu 400

990320 400