

**Garant****Skladací prídavný regál, Hĺbka 400 mm, Výška: 2400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990206 2400
GTIN	4062406113759
Trieda položky	911

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

**Povrchová úprava farby:**

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

**Upozornenie:**

- **Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať.**
- **Jednotlivé diely a príslušenstvo pre bezskrútkové policové jednotky nájdete aj v našom eShope pod č. 990271 – 990370.**
- **Na zabezpečenie stability policových jednotiek je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5 : 1 potrebné opatrenie na zaistenie proti náklonu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

**Technický opis**

Počet políc	5
Výška regálu	2400 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
Polica Druh upevnenia	Traverza
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Polica Hĺbka	400 mm
Polica Šírka	946 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	975 mm
Hĺbka regálu	400 mm
Počet profilových rámov	1
Montáž regálu	Prídavný regál
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Druh produktu	Regál s policami

## Príslušenstvo

Polica, pozinkovaná, s párom traverz vhodné pre hĺbku regálu 400

990320 400