

Garant**Rohové spojenie s 1 rohovou podperou, Hĺbka 400 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990241 2000
GTIN	4062406114145
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

Stabilná rohová podpera z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v rastri 40 mm na upnutie nosníkov/poličiek. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

Rozsah balenia:

Rohová podpera, rohové police (počet pozri príslušnú veľkosť). 1 ks rohová podpera, 4 ks rohové spodky zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

Upozornenie:

Rohový spoj je možné zostaviť len v kombinácii s 2 základnými policami č. 990201 a č. 990211.

Technický opis

Montáž zákazníkom	áno
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Rohové riešenie ako samostojace	nie

Polica Hĺbka (Rozmer B)	900 mm
Polica Hĺbka	975 mm
Polica Šírka	975 mm
Výška regálu	2000 mm
Polica Čelná strana (Rozmer A)	777 mm
vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka	400 mm
Počet políc	4
Regál potrebuje na montáž spojovacie police	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Druh produktu	Rohový spoj

Príslušenstvo

Rohová polica, pozinkovaná, so sadou traverz vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka 400

990370 400