

**Garant****Rohové spojenie s 1 rohovou podperou, Hĺbka 500 mm, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990246 800
GTIN	4062406114169
Trieda položky	91I

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná rohová podpera z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v rastri 40 mm na upnutie nosníkov/poličiek. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

**Rozsah balenia:**

Rohová podpera, rohové police (počet pozri príslušnú veľkosť). 1 ks rohová podpera, 2 ks rohové spodky zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

**Upozornenie:**

Rohový spoj je možné zostaviť len v kombinácii s 2 základnými policami č. 990201 a č. 990211.

**Technický opis**

Polica Šírka	975 mm
Regál potrebuje na montáž spojovacie police	áno
Polica Hĺbka (Rozmer B)	972 mm

Počet políc	2
Montáž zákazníkom	áno
Polica Hĺbka	975 mm
vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka	500 mm
Rohové riešenie ako samostojace	nie
Výška regálu	800 mm
Polica Čelná strana (Rozmer A)	636 mm
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Rozsah použitia	Regál s policami
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Rohový spoj

## Príslušenstvo

Rohová polica, pozinkovaná, so sadou traverz vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka 500

990370 500