

Garant**Skladací prídavný regál, Hĺbka 500 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990216 2000
GTIN	4062406114299
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

Povrchová úprava farby:

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

Upozornenie:

- **Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi podľa potreby kombinovať.**
- **Jednotlivé diely a príslušenstvo pre policové regály nájdete aj pod číslom 990271 – 990370.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 4:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Hĺbka police	500 mm
Zostava police	Prídavný regál
Šírka police svetelného rozmeru	900 mm
Metóda montáže police	Traverza
Počet profilových rámov	1
Počet políc	4
Šírka police	946 mm
Hĺbka police	500 mm
Konstrukčný rozmer pre šírku predĺženej police	975 mm
Výška police	2000 mm
Maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov)	120 kg
Hrúbka police	38 mm
Nastavenie výšky v mriežke	40 mm
Výber farby	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút názvu produktu	Hĺbka 500 mm
Typ výrobku	Regál s policami

Príslušenstvo

Stĺpikový rám Výška 2000	990276 2000
Police, pozinkovaná, s párom traverz vhodné pre hĺbku regálu 500	990320 500