

Garant**Skladací prídavný regál, Hĺbka 500 mm, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990216 800
GTIN	4062406114268
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

Stabilné stĺpikové rámy z obdĺžnikových podpier (50 × 25 × 1,25 mm) s drážkami na zavesenie v 40 mm rasti na upnutie nosníkov/políc. Stĺpikové rámy s plastovými koncovkami. Montáž pomocou zasúvania bez použitia náradia. Za určitých podmienok vďaka vysokej stabilite stien nie sú potrebné diagonálne vzpery na zaručenie rovnováhy. Police z pozinkovaného plechu.

Povrchová úprava farby:

Rám stĺpika v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**. Traverzový pár **vždy** v antracitovej sivej RAL 7016.

Upozornenie:

- **Police s hĺbkou 500 mm sú rozmerovo kompatibilné so skrinkami GridLine a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať.**
- **Jednotlivé diely a príslušenstvo pre bezskrútkové policové jednotky nájdete aj v našom eShope pod č. 990271 – 990370.**
- **Na zabezpečenie stability policových jednotiek je pri pomere výšky k hĺbke väčšom ako 5 : 1 potrebné opatrenie na zaistenie proti náklonu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Polica Šírka	946 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	900 mm
maximálne zaťaženie poľa	900 kg
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	975 mm
Počet profilových rámov	1
Počet políc	2
Hĺbka regálu	500 mm
Montáž regálu	Prídavný regál
Výška regálu	800 mm
Polica Hĺbka	500 mm
Polica Druh upevnenia	Traverza
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	120 kg
Polica Hrúbka	38 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Polica, pozinkovaná, s párom traverz vhodné pre hĺbku regálu 500

990320 500