

Garant**Stĺpikový rám s plechovým plášťom, Hĺbka 500 mm, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990296 1000
GTIN	4062406114442
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201 – 990216, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Montáž možná aj ako priečka	áno
Šírka	500 mm
Výška	1000 mm
vhodné pre výšku regálu	1000 mm
vhodné pre hĺbku regálu	500 mm

Montáž zákazníkom	áno
Polica Adaptácia	1-stranný
vhodné pre zásuvný policový regál	áno
Výška regálu	1000 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Stĺpikový rám

Príslušenstvo

Podkladacie plechy na vyrovnanie sada 10-dielna súprava	990398
2-dielna sada uholníkov, na upevnenie k podlahe	990399