

Garant**Stĺpikový rám s plechovým plášťom, Hĺbka 500 mm, Výška: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990296 1200
GTIN	4062406114473
Trieda položky	91I

Popis**Prevedenie:**

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201 – 990216, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

vhodné pre hĺbku regálu	500 mm
Šírka	500 mm
Polica Adaptácia	1-stranný
Montáž možná aj ako priečka	áno
Montáž zákazníkom	áno

vhodné pre výšku regálu	1200 mm
vhodné pre zásuvný policový regál	áno
Výška regálu	1200 mm
Výška	1200 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Stĺpikový rám

Príslušenstvo

2dielna sada uholníkov, na upevnenie k podlahe	990399
Podkladacie plechy na vyrovnanie sada10-dielna súprava	990398