

Garant**Stĺpikový rám s plechovým plášťom, Hĺbka 500 mm, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990296 800
GTIN	4062406114428
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201 – 990216, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Šírka	500 mm
vhodné pre hĺbku regálu	500 mm
vhodné pre zásuvný policový regál	áno
vhodné pre výšku regálu	800 mm
Polica Adaptácia	1-stranný

Montáž zákazníkom	áno
Výška	800 mm
Výška regálu	800 mm
Montáž možná aj ako priečka	áno
Rozsah použitia	Regál s policami
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Stĺpikový rám

Príslušenstvo

Podkladacie plechy na vyrovnanie sada10-dielna súprava	990398
2dielna sada uholníkov, na upevnenie k podlahe	990399