

Garant**Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-E 50 A = 70, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307528 10
GTIN	4062406115074
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možné axiálne nastavenie dĺžky.**
- **Všetky stopky sú pretočené.**
- **Môžu sa použiť redukčné puzdrá.**

Výhoda:

- **Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretému systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti.**
- **Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.**

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.

Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.

Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302165.

Technický opis

Ø D ₂	16 mm
------------------	-------

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Ø D ₃	20,1 mm
L ₂	39 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Upínač	HSK-E 50 A = 70
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro