

Garant**Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-E 50 A = 70, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307528 8 |
| GTIN | 4062406115067 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- **Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možné axiálne nastavenie dĺžky.**
- **Všetky stopky sú pretočené.**
- **Môžu sa použiť redukčné puzdrá.**

Výhoda:

- **Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretému systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti.**
- **Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.**

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.

Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.

Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302165.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vonkajší Ø D | 42 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 8 mm |
| L ₂ | 38 mm |
| Ø D ₃ | 17,99 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Upínač | HSK-E 50 A = 70 |
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |