

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar E, HSK-E 40, Rozsah upínania: 0,3-10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Trieda položky	31B

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dolava.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$. Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Rozsah upínania	0,3 - 10 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
Konštrukcia	úzke
Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW 4
Dĺžka výčnelku Rozmer A	91 mm
Upínač	HSK-E 40
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti

≤ 20 μm

Druh produktu

Krátka vŕtacia hlavička