

Garant**Energetická lišta so 2 zásuvkami 250 V, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928412 1500
GTIN	4062406115913
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/1 osadené.

Vyrobené z oceleového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.

Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,

1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

- Vhodná na priskrutkovanie na pracovnú dosku.
- Nehodí sa na montáž medzi nosné stĺpiky.

- **Prvé zapojenie aj pripojenie konektorov alebo zásuviek na vedenie smú vykonávať iba odborní elektrikári!**

Technický opis

Jednotka členenia	13E
vhodné pre typ	1500
Vstavaná výška	139 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka	100 mm
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	2
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Energetický modul

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/928412-1500>