

Garant**Mediálny modul pre nosný stĺpik, Druh modulu: DE250/ONOF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928460 DE250/ONOF
GTIN	4062406116392
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov. Kompletne pripojené s jednou zásuvkou s ochranným kontaktom a vypínačom ZAP/VYP pre osvetlovaciu jednotku.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č. 928020, 928075 a č. 928076.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Technický opis

Menovité napätie	250 V
Menovitý prúd	16 A
Spínací výkon	250V/10A

Výška	480 mm
Hmotnosť	2 kg
Šírka	55 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Počet zásuviek Typ F	1
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul