

Garant**Mediálny modul pre nosný stĺpik, Druh modulu: DK250V/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928460 DK250V/2
GTIN	4062406116477
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov. Kompletne prepojené s dvoma zásuvkami s ochranným kontaktom.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č. 928020, 928075 a č. 928076.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky. Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Technický opis

Menovité napätie	250 V
Menovitý prúd	16 A
Hmotnosť	2 kg

Výška	480 mm
Šírka	55 mm
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Počet zásuviek Typ K	2
Zásuvka Typ	K
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul