

**Garant****Modul pre energie a médiá, Druh modulu: DK250V/1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	928470 DK250V/1
GTIN	4062406116866
Trieda položky	91P

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**.

Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku.

Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5. Všetky moduly elektrického napájania sú navrhnuté ako zásuvky s ochranným kontaktom (Schuko) a zodpovedajú druhu ochrany I.

### Popis:

**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
  - **3 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri striedavom prúde (L, N, PE)**
  - **5 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

### Použitie:

Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.

Nemecko/DE: typ F

Švajčiarsko/CH: typ J

Taliansko/IT: typ L

Francúzsko/FR: typ E

Česká republika/CZ: typ E

Anglicko/GB: typ G

Dánsko/DK: typ K

USA/US: typ B

**Vhodné pre:**

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.**
- **Výrobky č. 928470 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V\_LINK.**
- **Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.**

## Technický opis

Popis	zásuvka Schuko so sklopným vekom
Jednotka členenia	1E
Menovité napätie	250 V
Menovitý prúd	16 A
Hmotnosť	0,2 kg
Výška	137 mm
Šírka	100 mm
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Počet zásuviek Typ K	1
Zásuvka Typ	K
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul