

Garant**Modul pre energie a médiá, Druh modulu: MCB/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928470 MCB/1
GTIN	4062406117078
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**.

Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku.

Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)**
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

Použitie:

Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.

Nemecko/DE: typ F

Švajčiarsko/CH: typ J

Taliansko/IT: typ L

Francúzsko/FR: typ E

Česká republika/CZ: typ E

Anglicko/GB: typ G

Dánsko/DK: typ K

USA/US: typ B

Vhodné pre:

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.**
- **Výrobky č. 928470 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.**
- **Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.**

Technický opis

Popis	1-pólový istic vedenia, vypínacia charakteristika B, indikácia polohy istica: červená ON/zelená OFF
Jednotka členenia	1E
Menovité napätie	230 V
Vymeriavací prúd	16 A
Vymeriavacie napätie	230 V
Šírka	100 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Výška	137 mm
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul