

Garant**Technická fréza, HM, Typ: T1610/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 541000 T1610/8 |
| GTIN | 4062406115791 |
| Trieda položky | 51D |

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Stopka odihlovacej frézy (vnútorná)** s lavým ozubením a 45° uhlom pre **skosenie hrany**.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

| | |
|------------------|--------|
| Ø hlavy | 16 mm |
| Celková dĺžka | 120 mm |
| Ozubenie skratka | Z3 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Ø stopky | 8 mm |
| Uhol | 45 Stupeň |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný |
| Popis tvaru | odihlovanie |
| Dĺžka hlavy | 10 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |