

**Rozvodný blok, Počet pólov / počet výstupov: 5/1+3/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928492 5/1+3/6
GTIN	4062406117191
Trieda položky	91P

**Popis****Popis:**

**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,6 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
  - 3 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri striedavom prúde (L, N, PE)
  - 5 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Upozornenie:**

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

**Technický opis**

Počet výstupov 3-pólových pre č. 923420 veľ. 3	6
Menovité napätie	400 V
Počet výstupov 5-pólových pre č. 923419 veľ. 5	1
Počet výstupov 5-pólových pre č. 923420 veľ. 5	1
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Druh produktu	Rozvodný blok