


Garant GRIDLINE

Bočný plášť s možnosťou osadenia energetickými modulmi, Výška: 550mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928500 550
GTIN	4062406117306
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Postranný obklad pre podnož z lemovaného ocelového plechu, s dierovanou stenou \square 9×9 mm v rastrí 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix, ako aj príslušenstvo k dierovaným stenám.

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať. Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)**
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**

- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

Vhodné pre:

Pracovné stoly výška 850 mm, casti nôh výška 800 mm a 650 mm.

Osadenie:

Zásuvka 250 V, c. 928470 vel. DE250V/1: 2

Prázdny modul počet (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Ďalšie vhodné energetické moduly nájdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 veľkostí _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nie je možné použiť v bočných obkladoch.

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Technický opis

Výška	550 mm
Šírka	500 mm
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	2
Zásuvka Typ	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Bočné obloženie

Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1