

**Garant****Osvetľovacia jednotka LED, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928600 1000
GTIN	4062406117443
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka so strieborným krytom z ocelového plechu a clony z PMMA.

**Vhodné pre:**

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný kryt podobný RAL 9006.

**Technický opis**

Hĺbka	120 mm
Bez osľňovania a blikania	áno
Baterka Hĺbka	30 mm
Baterka Dĺžka	850 mm
Dĺžka	920 mm
Séria	Pracovná stanica
Svetelný tok	1890 lm

Príkon	27 W
Hmotnosť	3 kg
vhodné pre typ	1000 mm
LED technológia	áno
Teplota farby	4000 K
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Druh produktu	Stropné svietidlo