

Waldmann **Osvetľovacia jednotka TAMETO, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928608 1500
GTIN	4013330060695
Trieda položky	93L

Popis**Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka s krytom z bezfarebného eloxovaného hliníka a čierneho plastu. Regulácia oslnenia pomocou membrány s kuželovým hranolom PMMA. a chránená pred znečistením vďaka uzavretej konštrukcii. Pripojenie prostredníctvom priemyselného zásuvkového systému na jednoduché sériové zapojenie.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Vhodné pre:

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

Technický opis

Hĺbka	187 mm
Dĺžka	1420 mm
plynulo stmievateľné	áno
Baterka Hĺbka	167 mm
Baterka Dĺžka	1190 mm
Teplota farby	4000 K

Bez osľňovania a blikania	áno
Hmotnosť	4 kg
Príkonnosť	33 W
LED technológia	áno
vhodné pre typ	1500 mm
Svetelný tok	3200 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Hrúbka materiálu	1 mm
Druh produktu	Stropné svietidlo