

Waldmann **Tyčové svietidlo Taneo, Typ: 47****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928655 47
GTIN	4013330055967
Trieda položky	93L

Popis**Prevedenie:**

Efektívna, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED s celoplošným, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Membránové tlačidlo s funkciou zapnutia/vypnutia a stmievaním (plynulé až do 10 % s pamäťovou funkciou). Kryt vyrobený z bezfarebného eloxovaného hliníka. Odpružený spoj s 3D hlavovým kĺbom. Farebná teplota neutrálna biela s 4 000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník. S 36 svetelnými diódami.

Rozsah balenia:

Vrátane stolovej svorky (rozsah upnutia 0 – 70 mm).
3,0m dlhý prívodný kábel s euro zástrčkou.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Korpus lampy dĺžka	577 mm
Korpus lampy šírka	136 mm
Akčný rádius 3D-kĺbové rameno	180 Stupeň
Osvetľovacie teleso	LED
Korpus lampy výška	33 mm
Druh upevnenia	stolná svorka

Farba svetla	neutrálna biela K
Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Príkonnosť	30 W
Osvetlenie stmievateľné	plynule
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	4000 K
Celková výška	1070 mm
Typ zástrčky Vstup	C
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo