

Waldmann **Tyčové svietidlo Taneo, Typ: 31****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928655 31
GTIN	4013330055943
Trieda položky	93L

**Popis****Prevedenie:**

Efektívna, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED s celoplošným, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Membránové tlačidlo s funkciou zapnutia/vypnutia a stmievaním (plynulé až do 10 % s pamäťovou funkciou). Kryt vyrobený z bezfarebného eloxovaného hliníka. Odpružený spoj s 3D hlavovým kĺbom. Farebná teplota neutrálna biela s 4 000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník. S 24 svetelnými diódami.

**Rozsah balenia:**

Vrátane stolovej svorky (rozsah upnutia 0 – 70 mm).  
3,0m dlhý prívodný kábel s euro zástrčkou.

**Technický opis**

Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Osvetľovacie teleso	LED
Akčný rádius 3D-kĺbové rameno	180 Stupeň
Korpus lampy dĺžka	398 mm
Druh upevnenia	stolná svorka
Príkon	23 W
Osvetlenie stmievateľné	plynule

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Korpus lampy šírka	136 mm
Farba svetla	neutrálna biela K
Korpus lampy výška	33 mm
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	4000 K
Celková výška	1070 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	C
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo