

**Garant****Horná skrinka, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928700 1500
GTIN	4062406117627
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Korpus z ocelového plechu s **dvojitou zadnou stenou** (ochrana proti prachu). Vnútorňa strana s  $9 \times 9$  mm v rastri 37 mm. Dvere sa pri otvorení otvárajú vodorovne dopredu. Na inštaláciu medzi nosné stĺpiky č. 928010.

**Použitie:**

Vhodná na montáž na stenu.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava**.

**Technický opis**

vhodné pre typ	1500
Hmotnosť	38 kg
Úžitková výška	410 mm
Nosnosť	120 kg
Hĺbka	250 mm
Šírka	1420 mm
Úžitková šírka	1380 mm
Úžitková hĺbka	150 mm
Výška	481 mm

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Horná skrinka

---

## Príslušenstvo

Plynová pružina vhodné pre veľkosť 1500	938016 1500
---	-------------