

Garant**Horná skrinka, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928700 1000
GTIN	4062406117610
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Korpus z ocelového plechu s **dvojitou zadnou stenou** (ochrana proti prachu). Vnútorňa strana s 9×9 mm v rastri 37 mm. Dvere sa pri otvorení otvárajú vodorovne dopredu. Na inštaláciu medzi nosné stĺpiky č. 928010.

Použitie:

Vhodná na montáž na stenu.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

vhodné pre typ	1000
Úžitková šírka	880 mm
Šírka	920 mm
Úžitková hĺbka	150 mm
Nosnosť	140 kg
Hmotnosť	32 kg
Hĺbka	250 mm
Úžitková výška	410 mm
Výška	481 mm

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Horná skrinka

Príslušenstvo

Plynová pružina vhodné pre veľkosť 1000	938016 1000
---	-------------