

**Garant****Leštiace teliesko CaraFin Diamant, D3, Typ: ZY0608****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551940 ZY0608
GTIN	4062406114565
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace teliesko z elastického PU materiálu** potiahnuté po obvode diamantovým zrnom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

**Použitie:**

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram.

**Technický opis**

Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť	1 - 2 m/s
Dĺžka hlavy	8 mm
Brusivo	Diamant
Skratka pre brusivo	D

Stupeň jemnosti	Lesklá politúra
Atribút Názov produktu	D3
Druh produktu	Leštiace teliesko

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		