

**Garant****Leštiace teliesko CaraFin Diamant, D3, Typ: ZY1010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551940 ZY1010
GTIN	4062406114572
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace teliesko z elastického PU materiálu** potiahnuté po obvode diamantovým zrnom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

**Použitie:**

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram.

**Technický opis**

Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť	1 - 2 m/s
Dĺžka hlavy	10 mm
Séria	CaraFin
Brusivo	Diamant

Skratka pre brúsivo	D
Stupeň jemnosti	Lesklá politúra
Atribút Názov produktu	D3
Druh produktu	Leštiace teliesko

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		