

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Doska Eluplan tmavá, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921057 1500
GTIN	4062406118037
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Skrinka s dverami a policou.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	136,5 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	4
Výška	950 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu	Pracovný stôl
<b>Príslušenstvo</b>	
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75

Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22