

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 16G, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 12×20G, Dĺžka dosky: 1500/6+4mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 16G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 125, 200, 300

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Rozsah balenia:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	164 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	12

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Séria	vario
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Počet zásuviek	10
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927500 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 300	927500 300
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/6	927300 800/6
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/4	927300 800/4
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500