

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 16G, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, 12×20G, Dĺžka dosky: 1500/6+7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922177 1500/6+7
GTIN	4062406118228
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Rozsah balenia:

2 × skriňa so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skriňa Hĺbka	650 mm
Počet zásuviek	13

Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Výška	950 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Hmotnosť	189 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Séria	vario
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927500 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927500 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/7	927300 900/7
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927300 900/6