

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s 2 kontajnermi 16G, výška 950 mm, Bambusová deska, 12x20G, Délka desky: 1500/6+7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922171 1500/6+7
GTIN	4062406118181
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 16G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Rozsah balenia:

2 x skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Počet zásuviek	13

Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Hmotnosť	189 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	950 mm
Séria	vario
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927500 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927500 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/7	927300 900/7
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927300 900/6
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500