

Garant GRIDLINE

**Pojazdný pracovný stôl Vario výška 850 mm, Bambusová doska, 20×20G,
Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Skrina zásuvky 24G centrálné uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoručné odblokovanie zásuvky** zabranuje jej otvoreniu počas prepravy.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 125

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolesami, skrina so zásuvkou, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

ComfortClose	nie
--------------	-----

Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška	850 mm
Počet zásuviek	1
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
spúšťací	nie
Nárazník	nie
Hmotnosť	62,1 kg
Séria	vario
Séria	vario
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Materiál Koleso	Polyuretán
Zásuvková skrinka Úžitková výška	125 mm
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Materiál pracovná doska	bambus
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvková skrinka Výška	200 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 700	927140 700
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4