

Garant GRIDLINE

**Pojazdný pracovný stôl Vario výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Skrina zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoručné odblokovanie zásuvky** zabranuje jej otvoreniu počas prepravy.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 125

**Rozsah balenia:**

2 × nožné časti s kolesami, skrina so zásuvkou, odkladacia polica, pracovná doska.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
----------------------------	----

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	850 mm
Posuvná rukoväť	nie
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	67,1 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	125 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Výška	200 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Séria	vario
Séria	vario
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Materiál Koleso	Polyuretán
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Nárazník	nie
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
ComfortClose	nie
spúšťačí	nie
Počet zásuviek	1

Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125
Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 700	927140 700