

Garant GRIDLINE

**Pojazdný pracovný stôl Vario výška 950 mm, Bambusová doska, 20×20G,
Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Skrina zásuvky 24G centrálné uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoručné odblokovanie zásuvky** zabranuje jej otvoreniu počas prepravy.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 125

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolesami, skrina so zásuvkou, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Počet zásuviek	1
Nárazník	nie
Zásuvková skrinka Výška	200 mm
Materiál Koleso	Polyuretán
Materiál pracovná doska	bambus
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Séria	vario
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Výška	950 mm
Posuvná rukoväť	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
ComfortClose	nie
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hmotnosť	63,3 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	125 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
spúšťací	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 700	927140 700
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125