

Garant GRIDLINE

Pojazdný pracovný stôl Vario výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	923507 1000
GTIN	4062406118310
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolieskami, 2 × pár rohových plechov, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Posuvná rukoväť	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm

Technický list

Hmotnosť	40,3 kg
Séria	vario
Séria	vario
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý
Počet radiacích koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø koliesok radiaceho kolieska	125 mm
Výška	850 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Nárazník	nie
ComfortClose	nie
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet zásuviek	0
Materiál Koleso	Polyuretán
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
spúšťací	nie
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/923507-1000>
