

Garant GRIDLINE

Pojazdný pracovný stôl Vario výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923514 1000
GTIN	4062406118334
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolesami, 2 × pár rohových plechov, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Séria	vario
Séria	vario

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet zásuviek	0
Materiál Koleso	Polyuretán
Nárazník	nie
Výška	950 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Hmotnosť	51,5 kg
spúšťací	nie
Posuvná rukoväť	nie
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia poličkajednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 700	927140 700
---	------------