

Garant GRIDLINE

**Pojazdný pracovný stôl Vario výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, 20×20G,
Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923517 1000
GTIN	4062406118341
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolesami, 2 × pár rohových plechov, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou	2
Povrch behúňa bezúrovňový	áno

maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Počet zásuviek	0
Nárazník	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
ComfortClose	nie
Výška	950 mm
spúšťačí	nie
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Posuvná rukoväť	nie
Hmotnosť	41,5 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Materiál Koleso	Polyuretán
Séria	vario
Séria	vario
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G

Druh produktu

prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia polička jednodielna vhodná pre dĺžku dosiek 700

927140 700