

Garant GRIDLINE

Pojazdný pracovný stôl Vario výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky mm / počet zásuviek: 1000**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923504 1000
GTIN	4062406118303
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s odkladacou policou, hĺbka 300 mm. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Rozsah balenia:

2 × nožné časti s kolesami, 2 × pár rohových plechov, odkladacia polica, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Posuvná rukoväť	nie
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	250 kg

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Séria	vario
Séria	vario
Hmotnosť	50,3 kg
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Výška	850 mm
ComfortClose	nie
spúšťací	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Materiál Koleso	Polyuretán
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Nárazník	nie
Počet zásuviek	0
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia poličkajednodielná vhodná pre
dĺžku dosiek 700

927140 700