

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 950 mm, Bambusová deska, 20x20G, Délka desky: 1000/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922591 1000/2
GTIN	4062406214616
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah balenia:**

2 x podnože, 1 x pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Počet zásuviek	2
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	99 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

**Príslušenstvo**

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1000	926001 1000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Podnož Výška 900	927000 900