

bimos

Sedacia opierka pri státí – ESD, PU pena, s klzákmi, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Päťramenná hliníková základňa (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

Norma:

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877**

Technický opis

Šírka sedu	340 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky

Norma	DIN 68877
Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Operadlo Výška	190 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie sklonu sedu	nie
Materiál základňa	Hliník leštený
Hĺbka sedu	300 mm
Základňa Prevedenie	klzák
Ø základne	580 mm
Materiál Sedadlo	PU-pena
s operadlom	áno
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	510 - 780 mm
Druh produktu	ESD opora na státie

Príslušenstvo

ESD Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963190