

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922594 1000/2
GTIN	4062406214647
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	950 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Počet zásuviek	2
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Hmotnosť	99 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75

927800 75

Zásuvka Výška čela zásuvky 150

927800 150

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21

Styčnickový plech Typ 1

927122 1

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2

927600 300/2

Podnož Výška 900

927000 900

Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1000

926081 1000