

bimos

**Sedacia opierka pri státí – ESD, PU pena, s klzákmi a kruhom na nohy, Typ: ESD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

**Päťramenná hliníková základňa** (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

**Použitie:**

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Technický opis**

Norma	DIN 68877
-------	-----------

Ø základne	580 mm
s operadlom	áno
Hĺbka sedu	300 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Materiál základňa	Hliník leštený
Prestavenie sklonu sedu	nie
Operadlo Výška	190 mm
Materiál Sedadlo	PU-pena
Farba Materiál sedadla	čierna
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Šírka sedu	340 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	510 - 780 mm
Druh produktu	ESD opora na státie

## Príslušenstvo

ESD Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

963190