

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario 5S, kontajner 24G, výška 850 mm, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922864 1500
GTIN	4062406118532
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 125, 150, 250

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
-----------------------	---------

Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	121 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet zásuviek	5
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
--------------------------------	------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Pracovní doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800